

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940041 900    |
| GTIN              | 4062406067359 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)

100 kg

|                                          |                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Szekrény előlap                          | Tele lemez szárnyas ajtó                                       |
| Szélesség                                | 750 mm                                                         |
| Fogantyú pozícionálása                   | Felül                                                          |
| Mélység                                  | 500 mm                                                         |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen                                                           |
| Hasznos magasság                         | 745 mm                                                         |
| Magasság                                 | 900 mm                                                         |
| Súly                                     | 42 kg                                                          |
| ComfortClose                             | nem                                                            |
| Polclapok száma                          | 1                                                              |
| Szélesség G-ben                          | 30                                                             |
| Mélység G-ben                            | 20                                                             |
| Anyagvastagság                           | 0,9 mm                                                         |
| Szekrényház belső teherbírása            | 1000 kg                                                        |
| Ajtónyitás szöge                         | 250 fok                                                        |
| Magasságállítási osztása                 | 25 mm                                                          |
| Hengerzár                                | Moduláris betét                                                |
| Szín kiválasztása                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése                      | Alapszekrény                                                   |
| Termék fajtája                           | Polcos szekrény                                                |

## Tartozék

|                                                                                              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                                 | 940550 30       |
| Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20                                                        | 951980 30X20    |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F                               | 940559 F        |

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                                     | 940552 30    |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11                                                                        | 914226 GP11  |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 900 mm | 940510 900   |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20                                                            | 951985 30X20 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                                        | 940560 30    |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                                                        | 940590 30    |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30                       | 958146 30    |