

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940041 1250
GTIN	4062406067373
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)

100 kg

Szélesség	750 mm
ComfortClose	nem
Súly	55 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1095 mm
Magasság	1250 mm
Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20