

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény lemezes szárnyas ajtóval, Magasság: 500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940051 500
GTIN	4062406067472
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Súly	27 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Magasság	500 mm

Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	1
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	345 mm
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11