

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940043 1000
GTIN	4062406067434
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Hasznos magasság	845 mm

Szélesség	750 mm
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Súly	48 kg
Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Magasság	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30