

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940043 2000
GTIN	4062406067465
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető

igen

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Magasság	2000 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Súly	86 kg
Szélesség	750 mm
Polclapok száma	5
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30