

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940043 800
GTIN	4062406067410
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Magasság	800 mm

Hasznos magasság	645 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	39 kg
ComfortClose	nem
Szélesség	750 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Polclapok száma	1
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm	940510 750/800
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20