

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940043 1500
GTIN	4062406067458
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	65 kg
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	1345 mm
Polclapok száma	3
Szélesség	750 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
	940510 1500

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1500 mm

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 1500 mm

940501 1500

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20

951980 30X20

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos
Típus F

940559 F