

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940061 1250
GTIN	4062406067571
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclapok száma	2
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
ComfortClose	nem
Szélesség	750 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasság	1250 mm
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1095 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Súly	61 kg
Fiókok száma	1
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	30
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrény magasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Ferde polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	940560 30
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 1250 mm	940501 1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 30	940550 30
	940641 300

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 300 mm

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16

951910 26X16

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940552 30

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940590 30

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók
előlap magasság 125 mm

940641 125