

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 500mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940053 500    |
| GTIN              | 4062406067502 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 30×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Polclapok száma  | 1                     |
| ComfortClose     | nem                   |
| Szekrény előlap  | Ablakos szárnyas ajtó |
| Hasznos magasság | 345 mm                |

|   |  |
|---|--|
| Fogantyú pozícionálása  | Alul   |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető                                | igen   |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Súly  | 27 kg  |
| Mélység   | 500 mm   |
| Szélesség   | 750 mm   |
| Magasság  | 500 mm   |
| Szélesség G-ben   | 30   |
| Mélység G-ben   | 20   |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Ajtónyitás szöge  | 250 fok  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése   | Felső szekrény   |
| Termék fajtája  | Polcos szekrény  |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11                              | 914226 GP11 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30              | 940560 30   |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30           | 940552 30   |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F | 940559 F    |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30             | 940590 30   |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30                    | 940550 30   |