

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940061 750
GTIN	4062406067533
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclapok száma	1
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
ComfortClose	nem
Magasság	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	1
Mélység	500 mm
Súly	43 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	595 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	30
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm	940510 750/800
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
	950180 75

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók
teherbírása 75 kg

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940560 30

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm

940501 750/800

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók
előlap magasság 300 mm

940641 300