

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940061 1000
GTIN	4062406067564
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Hasznos magasság	845 mm
Mélység	500 mm
Magasság	1000 mm
ComfortClose	nem
Súly	53 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókok száma	1
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	2
Szélesség	750 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	30
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
	940641 100

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók  
előlap magasság 100 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940550 30

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók  
előlap magasság 300 mm

940641 300

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók  
előlap magasság 75 mm

940641 75