

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940061 900
GTIN	4062406067557
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	745 mm
Magasság	900 mm
Szélesség	750 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	1
Súly	47 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Fiókok száma	1
Szélesség G-ben	30
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 900 mm	940510 900
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30