

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940061 2000
GTIN	4062406067595
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Mélység	500 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség	750 mm
Hasznos magasság	1845 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasság	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
ComfortClose	nem
Súly	96 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Fiókok száma	3
Polclapok száma	3
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Szélesség G-ben	30
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók  
előlap magasság 150 mm

940641 150

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16

951910 26X16

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas  
ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm

940501 2000