

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940063 2000
GTIN	4062406067663
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Szélesség	750 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Magasság	2000 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Polclapok száma	3
Súly	96 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Hasznos magasság	1845 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	3
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	30
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200