

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940063 750
GTIN	4062406067601
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómankolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	43 kg
Fiókok száma	1
Polclapok száma	1
ComfortClose	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Mélység	500 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Szélesség	750 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	750 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Hasznos magasság	595 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Szélesség G-ben	30
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítási osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 30	958146 30
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 30X20	951980 30X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrény magasság 750/800 mm	940510 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 750/800 mm	940501 750/800

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 30X20	951985 30X20
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940560 30
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F