

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 26×16G, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940071 1000
GTIN	4062406067687
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 30×20G méretben, 26×16G fiókokkal. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Fiókok száma	1
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	845 mm
Súly	53 kg
Szélesség	750 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	2
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Szélesség G-ben	30
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 75 mm	940641 75
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940550 30
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 300 mm	940641 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 125 mm	940641 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 150 mm	940641 150
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940590 30
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30	940552 30
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 200 mm	940641 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G Fiók előlap magasság 100 mm	940641 100

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók  
teherbírása 75 kg

950180 75

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 30

940560 30