


Garant GRIDLINE

Fiók szárnyas ajtós nagyméretű / nagy teherbírású szekrényekhez szélesség 30G, 26x24G, Fiók előlap magasság: 100mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	942570 100
GTIN	4062406067748
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Fiókok GridLine **szárnyas ajtós** nagyméretű szekrényekbe és nagy teherbírású szekrényekbe történő beszereléshez.

Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

941001 – 941033 sz., 942301 – 942323 sz., 942701 – 942723 sz., 942802 – 942824 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

A 30 méret és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

A fiókok nem alkalmasak tolóajtós szekrényekhez.

Műszaki leírás

Súly	7 kg
Hasznos magasság	75 mm
Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos mélység G-ben	24

Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos mélység	600 mm
Anyagvastagság	0,9 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X24	951830 26X24
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X24	951910 26X24
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X24	951885 26X24