

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940081 800
GTIN	4062406068011
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	645 mm

ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Magasság	800 mm
Szélesség	1000 mm
Polclapok száma	1
Súly	46 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40