

Garant**VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 19mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239735 19
GTIN	4045197707611
Árucikk kategória	23A

Leírás**Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

Rendszer körfutása $\leq 5 \mu\text{m}$ (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

Felhasználás:**Zsákfuratokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

Figyelem:

Teljes hasznos hossz = L_1 (239740 / 239745 sz. befogó) + l (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 12 mm

Élhossz l_1 : 14 mm

Fejhossz l : 26 mm

Vágóélek száma Z: 8

Előtolás f INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,35 mm/ford,

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,35 mm/ford,
Vágóélek száma Z	8
Névleges Ø D	19 mm

Befogó mérete	12 mm
Fejhossz l	26 mm
Élhossz l ₁	14 mm
Kulcsnyílás	10 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsákfuratnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		