

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940083 2000
GTIN	4062406068134
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető

igen

Magasság	2000 mm
Súly	102 kg
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Hasznos magasság	1845 mm
Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Középen
Mélység	500 mm
Polclapok száma	5
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40