

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940083 1000
GTIN	4062406068103
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
--------------	-----

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Súly	56 kg
Polclapok száma	2
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	40
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40