

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940081 2000   |
| GTIN              | 4062406068066 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapokkal.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Polclapok száma | 5 |
|-----------------|---|

|   |  |
|---|--|
| Mélység   | 500 mm   |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető                                | igen   |
| Hasznos magasság  | 1845 mm  |
| ComfortClose  | nem  |
| Fogantyú pozícionálása  | Középen  |
| Szekrény előlap   | Tele lemez szárnyas ajtó                                       |
| Szélesség   | 1000 mm  |
| Súly  | 102 kg   |
| Magasság  | 2000 mm  |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Szélesség G-ben   | 40   |
| Mélység G-ben   | 20   |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Ajtónyitás szöge  | 250 fok  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése   | Alapszekrény   |
| Termék fajtája  | Polcos szekrény  |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40    | 940590 40   |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940552 40   |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40          | 940550 40   |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11                    | 914226 GP11 |

|  |             |
|--|-------------|
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm                   | 940501 2000 |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40                        | 958146 40   |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F   | 940559 F    |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40   | 940560 40   |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm | 940511 2000 |