

Garant GRIDLINE

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G, 26×16G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940641 200
GTIN	4062406068295
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

GridLine szekrényekbe szerelhető fiókok. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkal való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113 sz., 940801 – 940843 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Nem alkalmas tolóajtós szekrényekbe való beszereléshez.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség G-ben	26
Hasznos magasság	175 mm
Súly	19 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos mélység G-ben	16
Felhasználási terület	Polcos szekrény
Hasznos szélesség	650 mm

Hasznos mélység	400 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×16G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X16	951885 26X16
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951830 26X16
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16	951910 26X16
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75