


Garant GRIDLINE

**Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 30G, 26×16G, Fiók előlap magasság: 100mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940641 100    |
| GTIN              | 4062406068264 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

GridLine szekrényekbe szerelhető fiókok. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkal való optimális felszerelés érdekében.

**Alkalmazható:**

940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113 sz., 940801 – 940843 sz. szekrényekhez.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Nem alkalmas tolóajtós szekrényekbe való beszereléshez.

**Műszaki leírás**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Hasznos szélesség G-ben           | 26              |
| Hasznos magasság                  | 75 mm           |
| Hasznos mélység G-ben             | 16              |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg           |
| Súly                              | 11 kg           |
| Felhasználási terület             | Polcos szekrény |
| Hasznos szélesség                 | 650 mm          |

|  |  |
|--|--|
| Hasznos mélység                                  | 400 mm   |
| egyenkénti fiókkioldással                        | nem  |
| Anyagvastagság                                   | 0,9 mm   |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)              | 100 %  |
| Szín kiválasztása                                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×16G   |
| Termék fajtája                                   | Fiók   |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg | 950180 75    |
| Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 26X16   | 951885 26X16 |
| Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16                              | 951830 26X16 |
| Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 26X16                   | 951910 26X16 |