


Garant GRIDLINE

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G, 36×16G, Fiók előlap magasság: 200mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940642 200
GTIN	4062406068363
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

GridLine szekrényekbe szerelhető fiókok. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

Alkalmazható:

940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113 sz., 940801 – 940843 sz. szekrényekhez.

Szín:

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

Figyelem:

Nem alkalmas tolóajtós szekrényekbe való beszereléshez.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség G-ben	36
Hasznos mélység G-ben	16
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Súly	19 kg
Hasznos magasság	175 mm
Felhasználási terület	Polcos szekrény
Hasznos szélesség	900 mm
Hasznos mélység	400 mm

egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Termék fajtája	Fiók

Tartozék

Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16