


Garant GRIDLINE

**Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G, 36×16G, Fiók előlap magasság: 300mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940642 300
GTIN	4062406068370
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

GridLine szekrényekbe szerelhető fiókok. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal. Újszerű fiók koncepció a fiókrendezőkkel való optimális felszerelés érdekében.

**Alkalmazható:**

940001 – 940103, Nr. 940111 – 940113 sz., 940801 – 940843 sz. szekrényekhez.

**Szín:**

Fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.**

**Figyelem:**

Nem alkalmas tolóajtós szekrényekbe való beszereléshez.

**Műszaki leírás**

Hasznos mélység G-ben	16
Súly	22 kg
Hasznos szélesség G-ben	36
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos magasság	275 mm
Felhasználási terület	Polcos szekrény
Hasznos szélesség	900 mm
Hasznos mélység	400 mm

egyenkénti fiókkioldással	nem
Anyagvastagság	0,9 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Termék fajtája	Fiók

## Tartozék

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75