

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény redőnnel, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940849 1000
GTIN	4062406068493
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Nem feltöltött szekrény, 40×20G. Hozzávaló fiókok: 36×14G (kérjük, külön rendelje meg)
Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített ajtók melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® markolattal zárhatók. Szintező lábazat beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.
Eloxált alu profilú redőnyök, a színe nem konfigurálható.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül

Szekrény előlap	redőnyvel
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Magasság	1000 mm
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség G-ben	40
Súly	49 kg
Kivitel	önállóan felszerelhető
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000
Magasságállítás osztása	25
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40