

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény redőnnel, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940089 1000
GTIN	4062406068479
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Eloxált alu profilú redőnyök, a színe nem konfigurálható.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95 termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Szekrény előlap	Redőny
-----------------	--------

Magasság	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Polclapok száma	2
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség	1000 mm
Súly	56 kg
Mélység	500 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75

Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40