

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény redőnnel, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940089 2000
GTIN	4062406068486
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 40×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

**Tartalom:**

Szekrény inkluzív polclapok.

**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Eloxált alu profilú redőnyök, a színe nem konfigurálható.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95 termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
--	------

Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Redőny
Fogantyú pozícionálása	Alul
ComfortClose	nem
Súly	102 kg
Szélesség	1000 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	40
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül	914221
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
	940652 75

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm

940652 100

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940590 40

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm

940652 200

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm

940652 150

Fiók tolóajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm

940652 300