

**Garant****Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 10 mm, Ø D: 125Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218566 125L
GTIN	4045197707529
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

**Felhasználás:**

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

**Alkatrész:**

219983 sz. (TX15; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP15 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	SNHX
Felfogó furat Ø	32 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm

Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	29,7 mm
Gallér $\varnothing d_1$	59 mm
Effektív élek száma $Z_{eff}$	6
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1205
Váltólapka csavar készlet	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219983
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP