

Garant**Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési Ø D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	217160 10
GTIN	4045197707345
Árucikk kategória	210

Leírás**Szabvány:**

DIN 974-1 Reihe 1 (für Zylinderkopf-DIN-Schrauben).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a d_{min} Ø méretet (lásd a táblázatot)! A **211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	15 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M5
Váltólapka csavar	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Szár Ø D_s h6	12 mm
Süllyesztési Ø D	10 mm
Legkisebb Ø d_{min}	4 mm
Vágóélek száma Z	1
Hozzávaló váltólapka	260142
Teljes hossz L_{ges}	85 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard

Süllyesztési szög	180 fok
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Szorítócsavar Típus 1	219795 1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2