


Garant**Polcos szekrény ajtók nélkül, Magasság: 1000mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 944009 1000 |
| GTIN | 4062406068530 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.

Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 12 × 963321 sz. SB6 méret; 12 × 963321 sz. SB5 méret; 12 × 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- Külön nyitott tárolódobozokat lásd a **963321 sz. alatt.**
- Külön polclapokat lásd a **944061, 944065 sz. alatt.**

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------|
| Hasznos magasság | 845 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---|--|
| Magasság | 1000 mm |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 80 kg |
| Szélesség | 750 mm |
| Polclapok száma | 4 |
| Súly | 47 kg |
| Szekrény előlap | nyitott |
| Mélység | 275 mm |
| Szélesség G-ben | 30 |
| Mélység G-ben | 11 |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 500 kg |
| Magasságállítási osztása | 25 mm |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Polclapok polcos szekrényekhez, mélység 11 G Szekrény szélesség G-ben 30 | 944061 30 |
| Lépcsős polclap polcos szekrényekhez, mélység 11G Szekrény szélesség G-ben 30 | 944065 30 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F | 940559 F |