

Garant**Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 4 mm, Ø D: 125Lmm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	218560 125L
GTIN	4045197707284
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219948 sz. (TX9; 2,0 Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték csavarhúzó a **674252 sz. IP9 méretű** pengével használja.

Tárcsamaró Ø D = 200 mm-ig beszerezhető.

Műszaki leírás

Gallér Ø d ₁	59 mm
Hozzávaló váltólapka	SNHX
Effektív élek száma Z _{eff}	6

Teljes hossz L_{ges}	50 mm
Maximális bemarási mélység $a_{e\ max}$	29,7 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Felfogó furat \varnothing	32 mm
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	furattal
belső hűtés	nem
Szerszámcsere	PowerCard
Váltólapka ISO kód	SN.. 1102
Váltólapka csavar készlet	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Termék fajtája	Tárcsamaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 9IP	674252 9IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219948