

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940101 1000
GTIN	4062406068660
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókok száma	1
Polclapok száma	2
Magasság	1000 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
ComfortClose	nem
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	845 mm
Szélesség	1000 mm
Súly	64 kg
Mélység	500 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítós osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm	940501 900/1000
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
	940642 150

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 150 mm

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20

951985 40X20

Polclap 200 kg Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40

940590 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 300 mm

940642 300