

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 2000mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 940101 2000   |
| GTIN              | 4062406068691 |
| Árucikk kategória | 9GI           |

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

|   |  |
|---|--|
| Hasznos magasság  | 1845 mm  |
| Súly  | 115 kg   |
| Fogantyú pozícionálása  | Középen  |
| Magasság  | 2000 mm  |
| Mélység   | 500 mm   |
| Fiókok száma  | 3  |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg   |
| Szélesség   | 1000 mm  |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető                                | igen   |
| Szekrény előlap   | Tele lemez szárnyas ajtó                                       |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása                                       | 75 kg  |
| ComfortClose  | nem  |
| Polclapok száma   | 3  |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen)                                     | 100 %  |
| Fiók hasznos szélessége G-ben   | 36   |
| Fiók hasznos mélysége   | 400 mm   |
| Mélység G-ben   | 20   |
| Fiók hasznos mélysége G-ben   | 16   |
| Szélesség G-ben   | 40   |
| Fiók hasznos szélessége   | 900 mm   |
| Fiókok hasznos területe G-ben   | 36×16  |
| Anyagvastagság  | 0,9 mm   |
| Szekrényház belső teherbírása   | 1000 kg  |
| Ajtónyitás szöge  | 250 fok  |
| Magasságállítás osztása   | 25 mm  |
| Hengerzár   | Moduláris betét  |
| Szín kiválasztása   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×16G          |
| Szekrény felépítése                              | Alapszekrény    |
| Termék fajtája                                   | Polcos szekrény |

## Tartozék

|  |              |
|--|--------------|
| Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16   | 951885 36X16 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm                                | 940642 300   |
| Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16   | 951910 36X16 |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm                   | 940501 2000  |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm | 940511 2000  |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm                                 | 940642 75    |
| Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G,Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40                         | 958146 40    |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40   | 940590 40    |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm                                | 940642 200   |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm                                | 940642 100   |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm                                | 940642 150   |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40  | 940552 40    |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm                                | 940642 125   |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F   | 940559 F     |
| Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16  | 951830 36X16 |

|   |           |
|---|-----------|
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40                      | 940560 40 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40                            | 940550 40 |
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók<br>teherbírása 75 kg | 950180 75 |