

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940101 800
GTIN	4062406068646
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábzat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Szélesség	1000 mm
-----------	---------

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	54 kg
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Hasznos magasság	645 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	1
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	800 mm
Polclapok száma	1
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény

Termék fajtája

Polcos szekrény

## Tartozék

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
	940642 125

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 125 mm

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 300 mm

940642 300