

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940101 900
GTIN	4062406068653
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező láb** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
--	------

Szélesség	1000 mm
Mélység	500 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Súly	57 kg
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	745 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Fogantyú pozícionálása	Felül
Magasság	900 mm
Polclapok száma	1
Fiókok száma	1
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Mélység G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény

Termék fajtája

Polcos szekrény

Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm

940642 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm

940642 125

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 36X16

951885 36X16

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 900 mm

940511 900

Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16

951830 36X16

Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20

951985 40X20

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg

950180 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm

940642 100

Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16

951910 36X16

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm

940642 150

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940590 40

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40

958146 40

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm

940642 200

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm

940642 300

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20

951980 40X20

940501 900/1000

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940552 40

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos
Típus F

940559 F