

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940103 2000
GTIN	4062406068769
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	115 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	1000 mm
Fiókok száma	3
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Középen
Polclapok száma	3
Mélység	500 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1845 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	2000 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 2000 mm	940511 2000
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 2000 mm	940501 2000
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
	940642 100

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 100 mm

Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940590 40

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40