

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 1500mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940103 1500
GTIN	4062406068752
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

ComfortClose	nem
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1345 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Szélesség	1000 mm
Polclapok száma	2
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Súly	88 kg
Magasság	1500 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Fiókok száma	2
Mélység	500 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrény magasság 1500 mm	940511 1500
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Hornyolt polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940552 40
Polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrény magasság 1500 mm	940501 1500
Ferde polclap Szekrény- / rekesz szélesség G-ben 40	940560 40

Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16