

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény fiókkal, redőnnel, 36×14G, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940109 2000
GTIN	4062406068783
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×14G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**. Eloxált alu profilú redőnyök, a színe nem konfigurálható.

A ajtók és a fiók előlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclapok száma	3
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	3
Szekrény előlap	Redőny
Súly	115 kg
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	1845 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Alul
Magasság	2000 mm
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	350 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos mélysége G-ben	14
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×14
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×14G

Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940652 125
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940652 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940652 150
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940652 200
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940652 100
Fiók tolóajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940652 300