

Garant GRIDLINE

**Alsó szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 1250mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940103 1250
GTIN	4062406068745
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Fiókok száma	1
ComfortClose	nem
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Magasság	1250 mm
Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	1095 mm
Súly	72 kg
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G,Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 40	958146 40
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 40X20	951985 40X20
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 40X20	951980 40X20
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 1250 mm	940501 1250
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos  
Típus F

940559 F

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 300 mm

940642 300

Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók  
teherbírása 75 kg

950180 75

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók  
előlap magasság 200 mm

940642 200