

Garant GRIDLINE

Felső szekrény fiókkal, lemezes szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940111 750
GTIN	4062406068790
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező láb** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Fogantyú pozícionálása	Alul
------------------------	------

Mélység	500 mm
Súly	52 kg
Magasság	750 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Szélesség	1000 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fiókok száma	1
ComfortClose	nem
Hasznos magasság	595 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclapok száma	1
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Felső szekrény

Termék fajtája

Polcos szekrény

Tartozék

Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940550 40