

Garant GRIDLINE

**Felső szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	940113 750
GTIN	4062406068813
Árucikk kategória	9GI

**Leírás****Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábzsát** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

**Tartalom:**

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

**Műszaki leírás**

Polclapok száma	1
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen

ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Hasznos magasság	595 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Magasság	750 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Szélesség	1000 mm
Súly	52 kg
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Alul
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókok száma	1
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Szélesség G-ben	40
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Mélység G-ben	20
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Fiók hasznos szélessége G-ben	36
Fiókok hasznos területe G-ben	36×16
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	36×16G
Szekrény felépítése	Felső szekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

## Tartozék

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm	940642 125
Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg	950180 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm	940642 300
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940560 40
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 750/800 mm	940511 750/800
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940550 40
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951830 36X16
Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz,5 darabos Méretek G-ben 36X16	951885 36X16
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940590 40
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40	940552 40
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm	940642 75
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm	940642 200
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm	940642 100
Basic világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 750/800 mm	940501 750/800
Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez,szélesség 40G Fiók előlap magasság 150 mm	940642 150
Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16	951910 36X16