

Garant GRIDLINE

Felső szekrény fiókkal, ablakos szárnyas ajtókkal, 36×16G, Magasság: 1000mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940113 1000 |
| GTIN | 4062406068820 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény 40×20G méretben, 36×16G fiókokkal.

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat 4** egyedileg beállítható talppal a padló egyenletlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Fiók előlap magasság 125 mm.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és fiókokkal.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlapok RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|---|--|
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén) | 100 kg |
| Magasság | 1000 mm |
| Szekrény előlap | Ablakos szárnyas ajtó |
| Fiókok száma | 1 |
| Súly | 64 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Mélység | 500 mm |
| Polclapok száma | 2 |
| Hasznos magasság | 845 mm |
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| Szélesség | 1000 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |
| ComfortClose | nem |
| Fogantyú pozícionálása | Alul |
| Fiók hasznos szélessége | 900 mm |
| Fiók hasznos mélysége | 400 mm |
| Szélesség G-ben | 40 |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 16 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 36 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×16 |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

| | |
|--|-----------------|
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×16G |
| Szekrény felépítése | Felső szekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|--|------------------|
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 125 mm | 940642 125 |
| Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11 | 914226 GP11 |
| Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer Fiók teherbírása 75 kg | 950180 75 |
| Basic világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal Szekrénymagasság 900/1000 mm | 940501 900/1000 |
| Csúszásgátló betét készlet fiókokhoz, 5 darabos Méretek G-ben 36X16 | 951885 36X16 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 75 mm | 940642 75 |
| Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940590 40 |
| Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 40G Szekrénymagasság 1000/1250 mm | 940511 1000/1250 |
| Bordázott gumi betét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16 | 951910 36X16 |
| Védőbetét fiókokhoz Méretek G-ben 36X16 | 951830 36X16 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 200 mm | 940642 200 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 100 mm | 940642 100 |
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940550 40 |
| Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40 | 940552 40 |
| Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók előlap magasság 300 mm | 940642 300 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F | 940559 F |

Fiók szárnyas ajtós szekrényekhez, szélesség 40G Fiók
előlap magasság 150 mm

940642 150

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 40

940560 40