

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 750mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940123 750
GTIN	4062406068905
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Mélység	500 mm
Magasság	750 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
Hasznos magasság	595 mm

Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1250 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Súly	70 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclapok száma	1
ComfortClose	nem
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez 20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhez szárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm	940510 750/800
Polclap 200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
	940512 750/800

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800
mm

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20