

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 900mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940121 900
GTIN	4062406068851
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

ComfortClose	nem
Súly	78 kg
Polclapok száma	1

Szélesség	1250 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Magasság	900 mm
Fogantyú pozícionálása	Felül
Hasznos magasság	745 mm
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 900 mm	940512 900
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 900 mm	940510 900
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20