

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1250mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940123 1250
GTIN	4062406068943
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzárás 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polcclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoporthoz.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Magasság	1250 mm
Szélesség	1250 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Polclapok száma	2
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1095 mm
Szekrény előlap	Ablakos szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Súly	102 kg
Szélesség G-ben	50
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1000/1250 mm	940512 1000/1250
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50
Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20	951980 50X20
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F