

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 940121 800 |
| GTIN | 4062406068844 |
| Árucikk kategória | 9GI |

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrélynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrélynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------|
| Magasság | 800 mm |
| Fogantyú pozícionálása | Felül |
| Polclapok száma | 1 |
| Mélység | 500 mm |

| | |
|---|--|
| Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen |
| ComfortClose | nem |
| Szélesség | 1250 mm |
| Szekrény előlap | Tele lemez szárnyas ajtó |
| Hasznos magasság | 645 mm |
| Súly | 73 kg |
| Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén) | 100 kg |
| Szélesség G-ben | 50 |
| Mélység G-ben | 20 |
| Anyagvastagság | 0,9 mm |
| Szekrényház belső teherbírása | 1000 kg |
| Ajtónyitás szöge | 250 fok |
| Magasságállítás osztása | 25 mm |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szekrény felépítése | Alapszekrény |
| Termék fajtája | Polcos szekrény |

Tartozék

| | |
|---|----------------|
| Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940550 50 |
| Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20 | 951985 50X20 |
| Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F | 940559 F |
| Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940590 50 |
| Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50 | 940560 50 |
| Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20 | 951980 50X20 |
| | 940512 750/800 |

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 750/800
mm

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 750/800 mm

940510 750/800

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940552 50

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150
mm Ház szélessége G-ben 50

958146 50