

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 2000mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940121 2000
GTIN	4062406068899
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Súly	156 kg
Szélesség	1250 mm

Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémén)	100 kg
Magasság	2000 mm
Polclapok száma	5
Fogantyú pozícionálása	Középen
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Hasznos magasság	1845 mm
Mélység	500 mm
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
ComfortClose	nem
Szélesség G-ben	50
Mélység G-ben	20
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 2000 mm	940510 2000
Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos Típus F	940559 F
Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940550 50
	958146 50

Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50

Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11	914226 GP11
Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 2000 mm	940512 2000
Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940590 50