

Garant GRIDLINE

Alsó szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Magasság: 1500mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	940121 1500
GTIN	4062406068882
Árucikk kategória	9GI

Leírás**Kivitel:**

Feltöltött szekrény, 50×20G. Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. Alsó szekrényeknél **szintező lábazat** 4 egyedileg beállítható talppal a padló egyenetlenségeinek a kiegyenlítéséhez. Az alsó szekrénynél tolófogantyú az ajtó felső részén, felső szekrénynél az ajtó alsó részén.

Tartalom:

Szekrény polclapokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

A GridLine szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a 940501 – 940710 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	1345 mm
Szélesség	1250 mm

Magasság	1500 mm
Súly	120 kg
Fogantyú pozícionálása	Felül
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szekrény előlap	Tele lemez szárnyas ajtó
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	100 kg
Polclapok száma	3
ComfortClose	nem
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség G-ben	50
Anyagvastagság	0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása	1000 kg
Ajtónyitás szöge	250 fok
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szekrény felépítése	Alapszekrény
Termék fajtája	Polcos szekrény

Tartozék

Hornyolt polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940552 50
Rétegelt falemez rakodólap Méretek G-ben 50X20	951985 50X20
Lábazat levehető takarólappal, mélység 20G, Magasság 150 mm Ház szélessége G-ben 50	958146 50
Ferde polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50	940560 50
	940510 1500

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 30G Szekrénymagasság 1500 mm

Polclap Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940550 50

Extended világítás készlet GridLine szekrényekhezszárnyas
ajtókkal, szélesség 50G Szekrénymagassághoz 1500 mm

940512 1500

Bambusz rakodólap Méretek G-ben 50X20

951980 50X20

Polclap tartó készlet GridLine szekrényekhez20 darabos
Típus F

940559 F

Tolóretesz GridLine-hoz Típus GP11

914226 GP11

Polclap200 kg Szekrény- / rekeszszélesség G-ben 50

940590 50